

Malzeme Tanımı: Kinematik Ayar Tablası_(M-79)

Ayar/test düzenekleri içerisindeki otokolimatörlerin birden farklı pozisyonda kullanılabilmesi için kinematik montaj Arayüzlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Otokolimatörler çaplarından "V" şeklinde arayüzlerin üzerine yerleştirilmekte ve ardından üzerlerine kapatılan bir yarım daire ile sabitlenmektedirler. Bu V arayüzlere otokolimatörler her sök-tak yapıldığındaki açısal değişikliğin asgari düzeyde olması istenmektedir. Ayrıca otokolimatörlerin 2 eksende ayar yapılabilmesi gerektiğinde tablalarda buna uygun hareket kabiliyeti bulunmaktadır. Son olarak tablaların optik masaya uygun montaj arayüzüne sahip olması gerekmektedir.

Temel ölçü ve özellikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	Örnek 1
Uyumlu Otokolimatör Çapı (mm)	38
Otokolimatör Sök-Tak Tekrarlanabilirliği (arcsec)	±20
Yatay Eksen Ayar Limiti (°)	±5
Dikey Eksen Ayar Limiti (°)	±5
Maksimum Ağırlık (kg)	3
Yatay/Dikey Eksen Yalpa (arcsec)	±20

Not : Ürün 3. kişilerin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemelidir.

Ürünün yerleştirilmesi kapsamında çalışmak isteyen firmaların; ilgili alandaki deneyimlerini, referanslarını ve ürünü yerleştirebilecek yetkinlikte olduğunu anlatan en fazla iki sayfa tanıtım dokümanını millilestirme@aselsan.com.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.

